



Penal-Ware® Serie 1415

Combinación de lavabo e inodoro de 15" con tazón de varias caras



1415-CT-2-BP-04-FV

1415-AL-2-BP-04-FV-PHR

El equipo puede mostrar algunas opciones disponibles

Visite www.acorneng.com para especificaciones más actualizadas.

Combinación de lavabo e inodoro de 15" con tazón de varias caras

El equipo está diseñado para instalarse en una pared terminada y que reciba servicio desde una tubería accesible instalada en la pared. Se recomienda el uso de una manga para pared o de una plantilla de metal para todas las instalaciones que requieren aberturas en pared. El equipo está compuesto de un gabinete y taza de inodoro de acero inoxidable tipo 304 calibre 14 con soldadura continua y acabado satinado. El interior de la taza también tiene acabado satinado. El interior del gabinete está hecho de material resistente al fuego y cuenta con amortiguador de sonido. No tiene espacios vacíos ni grietas accesibles donde el contrabando pueda ser ocultado.

El lavabo con tazón de varias caras tiene 12-3/4" x 8-1/4" x 5" (32.4 cm x 21 cm x 12.7 cm) de profundidad. La descarga con codo estándar es de 1-1/2" (3.8 cm) de diám. ext. con extremo liso.

Válvula opcional puede ser una válvula neumática con botón accionador de Air-Control que utiliza el aire de la atmósfera. El botón accionador es resistente al vandalismo y requiere de menos de 5 libras (2.26 Kgs.) para activar la válvula. La válvula actúa directamente, puede ser dosificadora o no dosificadora y cuenta con la característica de no permanecer abierta. El temporizador de la válvula dosificadora es ajustable de 5 a 60 segundos. La válvula incluye un control de flujo de 0.5 GPM (1.9 litros) que se puede ubicar remotamente a 10 pies (3 metros) del botón accionador. La válvula y la boquilla cumplen con los requerimientos sin plomo de la Sección 9 de NSF61 y CHSC 116875.

El inodoro tiene una taza alargada con sistema de descarga de chorro a presión que cumple con los requisitos de fabricación ASME A112.19.3 y CSA B45.4 y descarga a una presión de flujo mínima de 25 PSI (1.75 Kilogramos/Centímetro cuadrado) cuando se usa junto con un mínimo de 1.28 gpf. La trampa tiene un sello de por lo menos 3-1/2" (9 cm) y permite el paso de una bola de 2-1/8" (5.4 cm). La descarga de desechos del inodoro tiene un diámetro de 2-3/8" (6 cm) con extremo liso que se extiende a 3" (7.6 cm) del equipo a una salida en la pared o a una salida con arandela en el caso de descarga a piso.

Entre los artículos que se incluyen normalmente se encuentra un drenaje rápido, llaves de jabón integrales y herrajes de montaje.





GUÍA DE ESPECIFICACIONES

Proporcionar e instalar una combinación lavabo-inodoro de 38 cm de ancho Acorn Penal-Ware® de 15" (especifique número de modelo y opciones). El equipo se fabricará en acero inoxidable tipo 304. La construcción será con soldadura continua y las superficies expuestas tendrán un acabado satinado. El mostrador tendrá jabonera realizada. Proporcionar válvula de Air-Control con accionador neumático. Válvula y boquilla cumplen con los requerimientos sin plomo NSF61, Sección 9 y CHSC 116875. El inodoro tendrá descarga de chorro a presión oculta con taza alargada, borde con descarga de auto enjuague y asiento integral modelado. El inodoro deberá cumplir con los requerimientos ASME A112.19.3 y CSA B45.4 y descargará con una presión de flujo mínima de 25 PSI (1.75 Kilogramos/centímetro cuadrado) en conjunto con un mínimo de 1.28 gpf. La trampa del inodoro tendrá un sello de por lo menos 3-1/2" (9 cm) y permite el paso de una bola de 2-1/8" (5.4 cm) de diámetro y estará totalmente encerrada. El interior del gabinete está hecho de material resistente al fuego y cuenta con amortiguador de sonido. El equipo deberá soportar cargas de 5,000 libras (2268 Kilogramos) sin sufrir daño permanente. Deberá incluir todas las abrazaderas necesarias para su adecuada instalación.



NOTAS:

1. Se muestra la válvula de control de aire frío y caliente -04
2. Botones de la válvula del lavabo
3. Se muestra la boquilla del lavabo -BP penitenciario
4. Desagüe del lavabo
5. Se muestra la válvula de descarga opcional -FV
6. Desagüe del inodoro
7. Herrajes para empotrado en la pared



1415-AL-2-BP-04 MOSTRADO. (OPUESTO A -AR)

1415-CT-1-BP-04

Penal-Ware® 1415: Combinación de lavabo e inodoro de 15" con tazón de varias caras



ESPESOR Y TIPO DE PARED (especifique)

Esesor: _____ Tipo: ☐ Concreto ☐ Bloque ☐ Acero

SELECCIÓN DE MODELOS Y OPCIONES:

NÚMERO DE MODELO BASE

☒ 1415 Combinación Lavabo-inodoro de 15" (889 mm)

ORIENTACIÓN DE INODORO (especifique)

- ☐ -AL En ángulo a la izquierda
☐ -AR En ángulo a la derecha
☐ -CT Inodoro centrado

MONTAJE DEL EQUIPO Y DRENAJE (especifique)

- ☐ -1 Suspendido, salida a pared
☐ -2 En piso, salida a pared
☐ -3 En piso, salida a piso

SELECCIÓN DE LA BOQUILLA (especifique)

- ☐ -BC Boquilla, Código
☐ -BP Boquilla, Penal
☐ -BPH Boquilla, Penal hemisférico
☐ -LF Rellenador de lavabo

SELECCIÓN DE VÁLVULA (especifique)

- ☐ -03 Air-Control, una temperatura, no dosificadora
☐ -03-M Air-Control, una temperatura, dosificadora
☐ -04 Control de aire caliente y frío, sin dosificadora
☐ -04-M Control de aire caliente y frío, con dosificadora
☐ -9 Perforación para válvula proporcionada por terceros (especifique perforación)
☐ -EVS1 Sistema electrónico de válvulas – una temperatura
☐ -EVSP1 Sistema electrónico de válvulas – una temperatura con botón accionador Piezo
☐ -EVS2 Sistema electrónico de válvulas – caliente y frío
☐ -EVSP2 Sistema electrónico de válvulas – caliente y frío con botones accionadores Piezo
☐ -MVC1 Time-Trol – una temperatura
☐ -MVC1-BAT Time-Trol – una temperatura requiere baterías
☐ -MVC2 Time-Trol – caliente y frío
☐ -MVC2-BAT Time-Trol – caliente y frío requiere baterías
☐ -PPZ1 Botón de presión piezoeléctrico programable
- Una sola temperatura con transformador 9VDC con enchufe
☐ -PPZ2 Botón de presión piezoeléctrico programable
- Temperatura caliente y fría con transformador 9VDC con enchufe

VÁLVULA DE DESCARGA GPF's (especifique)

- ☐ -1.28 GPF (HET)
☐ -1.6 GPF
☐ -3.5 GPF

OPCIONES DE VÁLVULA DE DESCARGA (especifique)

- ☐ -EVSVFV Válvula de descarga electrónica
☐ -EVSPFV Válvula de descarga electrónica con botón accionador Piezo
☐ -FV Válvula de descarga, Mecánica
☐ -FVBO Válvula de descarga, suministrada por terceros
☐ -FVH Válvula de descarga, Hidráulica
☐ -MVCFV Válvula de descarga electrónica con Time-Trol

OPCIONES DEL GABINETE

- ☐ -FMT Guarnición montada en el equipo
☐ -IS Repisa integrada
☐ -PH Sujetador de papel higiénico, con inodoro central -CT
☐ Izquierdo, ☐ Central, ☐ Derecho
Sujetador de papel higiénico, con inodoro angular -AL / -AR
☐ Frontal izquierdo, ☐ Frontal derecho
☐ Orificio portacepillos único
(Instalado en el lado del lavabo de la unidad)
☐ -TG Armario de calibre 12
☐ -TH Toallero, ☐ Sencillo ☐ Doble
☐ Izquierdo ☐ Derecho
☐ -VG1 Rejilla de ventilación de 8-3/4" x 8-3/4" (222 mm x 222 mm)
☐ -VG2 Rejilla de ventilación de 8-3/4" x 13" (222 mm x 330 mm)
(Sólo en la parte inferior) (Únicamente -1)

OPCIONES DE DRENAJE PARA EL LAVABO

- ☐ -CW Drenaje combinado
☐ -LW1 Extension a traves de pared con trampa P para lavamanos
☐ -LWE Extension de drenaje para lavamanos (estandar de 3" (76 mm))
Especifique longitud que sobresale del equipo: _____
☐ -OF Rebosadero del lavabo
☐ -PT Trampa P para desechos, removible de 1 1/2" (38 mm)

OPCIONES DEL INODORO

- ☐ -CO1 Registro de limpieza con conexión de anillo O de 2-3/8" (60 mm) a salida de 4" (102 mm)
(Sólo de extremo recto, no se aplica con -GW)
☐ -CO1-3 Registro de limpieza con conexión de anillo O de 2-3/8" (60 mm) a salida de 3" (76 mm)
(Sólo de extremo recto, no se aplica con -GW)
☐ -COH Registro de limpieza con ensamble de gancho
☐ -FT Flood-Trol (Reinicio manual)
☐ -FTA Flood-Trol, Auto Inicio
☐ -FTE Flood-Trol, Electrónico
☐ -FVT Válvula de descarga a través del conector de pared
☐ -FVO Válvula de descarga opuesta en lugar de ubicación estándar
☐ -GW Drenaje del inodoro con junta (drenaje en pared)
☐ -HPS Asiento de acabado muy pulido
☐ -HS Asiento con bisagras
☐ -PC Tapón de limpieza fijado
(para las opciones -CO1 anteriores)
☐ -SPS Base que evita suicidios
☐ -TSC Cubierta para envío de inodoro
☐ -TWE Extensión de salida de desechos para inodoro
(estándar de 3" (76 mm))
Especifique longitud que sobresale del equipo: _____
☐ -WO3B Trampa P de 2-3/8" (60 mm) con drenaje de extremo recto de 3" (76 mm)

OPCIONES DE VÁLVULAS

- ☐ -BRS Válvula de latón
☐ -CI Interruptor de ciclo para válvulas de Time-Trol
☐ -MA Válvulas múltiples ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
☐ -MH Dosificadora, lado caliente únicamente
☐ -PBH Botón accionador hemisférico
☐ -PBP Botón accionador activado con varilla de empuje
☐ -TF Transformador, 120VAC a 240VAC

OPCIONES DE PRODUCTO

- ☐ -EG Color Enviro-Glaze, especificar: _____
Interior y exterior del inodoro
☐ -EGE Color Enviro-Glaze, especificar: _____
Sólo inodoro exterior
☐ -LPFV Sin perforación para válvulas de descarga
☐ -MT Plantilla de metal (se requiere solo una por proyecto)
☐ -SW Manga de pared
☐ -VAC Sistema de AcornVac

Visite www.acorneng.com para especificaciones más actualizadas.

Importante: Las instrucciones de instalación y el diagrama de preparación actual se suministran con cada equipo. No haga preparación sin dimensiones certificadas. Las dimensiones están sujetas a tolerancias de fabricación de más/menos 1/4" y pueden cambiar sin previo aviso. Acorn no asume responsabilidad alguna por el uso de datos no válidos o que se han cambiado. © Copyright 2009 Acorn Engineering Company

Resumen de la selección	Aprobado para su fabricación
No. de modelo y opción _____	Compañía _____ Puesto _____
Cantidad _____	Firma _____ Fecha _____